



Pflegehinweise für die neuen TEMPUR® Kollektionen mit den Modellen Prima, Supreme, Elite und Luxe

Die Pflegehinweise beziehen sich auf den QuickRefresh™ Bezug und Matratzenbezug der Elite und Luxe Modelle sowie den Bezug der Prima und Supreme Modelle.

Wichtige Hinweise zu den verwendeten Begriffen:

QuickRefresh™ Bezug:

Der obere weiße und elastische Bezug kann durch einen Reißverschluss leicht abgenommen und gewaschen werden.

Materialzusammensetzung: (99% Polyester, 1% Elasthan)

Matratzenbezug:

Dieser Bezug mit der neuen CoolTouch™ Technologie wird sichtbar (blau), wenn der QuickRefresh™ Bezug abgenommen wurde, und ist mit dem grauen seitlichen Gewebe zusammengenäht. Der Bezug ist ebenfalls mit einem Reißverschluss leicht abnehmbar und waschbar. Die neueste CoolTouch™ Bezugstechnologie hält das Gewebe des Bezugs frisch und hilft dabei Hitze abzuführen

Materialzusammensetzung : Gewebe oben: 88% Polyester/ 12% Elasthan

Seitliches Gewebe (grau): 70% Polyester, 19% Modal Acryl, 10% Viskose und 1% Elasthan

Unterseite – 100% Polyester

Bezug weiß:

Der weiße Bezug ist nur bei den Prima und den Supreme Modellen. Er kann ebenfalls durch einen Reißverschluss abgenommen und gewaschen werden.


Materialzusammensetzung : Gewebe oben: 99% Polyester/ 1% Elasthan und seitliches Gewebe (weiß): 98% Polyester, 2% Elasthan/ Unterseite – 100% Polyester

TEMPUR® Waschanleitungen für Matratzenkollektionen mit CoolTouch™

Bezug

Sollten Sie nicht sicher sein, wie das Produkt gewaschen werden soll, lesen Sie bitte aufmerksam die Waschanleitung auf dem eingenähten Etikett im Bezug.


Bitte achten Sie darauf keine Flüssigkeiten auf den TEMPUR® Matratzen zu verschütten, da das TEMPUR Material niemals nass werden darf.



waschbar
bei 60° C



Nicht Bleichen



Nicht in den
Trockner



Nicht bügeln

Modell Luxe (Höhe: 30cm) mit CoolTouch™ TEMPUR® Original/ TEMPUR® Sensation/ TEMPUR® Cloud/ TEMPUR® Hybrid	<i>Sowohl der QuickRefresh™ als auch der Matratzenbezug können abgenommen und bei 60°C gewaschen werden.</i>
Modell Elite (Höhe: 25cm) mit CoolTouch™ TEMPUR® Original/ TEMPUR® Sensation/ TEMPUR® Cloud/ TEMPUR® Hybrid	<i>Sowohl der QuickRefresh™ als auch der Matratzenbezug können abgenommen und bei 60°C gewaschen werden.</i>
Modell Supreme (Höhe: 21cm) mit CoolTouch™ und Prima (Höhe 19cm) TEMPUR® Original/ TEMPUR® Sensation/ TEMPUR® Cloud/ TEMPUR® Hybrid	<i>Bezug kann abgenommen und bei 60°C gewaschen werden, Die Prima Matratze gibt es nicht bei der Hybrid Kollektion</i>

QuickRefresh™ Ersatzbezüge

Ersatzbezüge für die QuickRefresh™ Bezüge sind erhältlich, haben allerdings eine Lieferzeit von bis zu 12 Wochen.